

Ventouse en cloche (ronde)

SAXM 50 ED-85 SC055


Art.-Nr.: 10.01.19.00006



SAXM 50 ED-85 SC055

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Taille	50,00



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	10,50 mm
Hauteur H	25,80 mm
Diamètre de la tête Dk	22,2 mm
Diamètre intérieur d1	27,6 mm
Diamètre intérieur d	11,80 mm
Allongement du ressort Z	8,4 mm
Diamètre Ds	51,5 mm
Diamètre Dmax(S)	58,4 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SAXM 50 ED-85 SC055



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00006

Ventouse en cloche (ronde)

SAXM 50 ED-85 SC055

Art.-Nr.: 10.01.19.00006



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 055
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	25,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	109,00 N
Poids propre	8,10 g
Force latérale	58,0 N
Force latérale surface huileuse	110,0 N
Volume	18,016 cm ³
Taille	50,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SAXM

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.19.00006



Données de commande accessoires 10.01.19.00006

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 055 G1/4-AG L	10.01.06.02821
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 055 G1/4-IG L	10.01.06.02742
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 055 G3/8-AG L	10.01.06.02809
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 055 G3/8-IG L	10.01.06.02743
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 055 M10-AG L	10.01.06.02822
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 055 M14x1.5-AG L	10.01.06.02823
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 055 RA L	10.01.06.02815
Schmalz-Connector-Vis	SC-S 055 FDC-L	10.01.06.02804



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00006

2