

Ventosa a campana (tonda)

SAXM 50 ED-85 SC055


Art.-Nr.: 10.01.19.00006



SAXM 50 ED-85 SC055

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Misura	50,00



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	10,50 mm
Altezza H	25,80 mm
Diametro della testa Dk	22,2 mm
Diametro interno d1	27,6 mm
Diametro interno d	11,80 mm
Freccia elastica Z	8,4 mm
Diametro Ds	51,5 mm
Diametro Dmax(S)	58,4 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SAXM 50 ED-85 SC055



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00006

1

Ventosa a campana (tonda)

SAXM 50 ED-85 SC055



Art.-Nr.: 10.01.19.00006



Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippri	SC 055
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	25,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	109,00 N
Peso	8,10 g
Forza laterale	58,0 N
Forza laterale superficie oleosa	110,0 N
Volume	18,016 cm ³
Misura	50,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SAXM

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.19.00006



Dati di ordinazione accessori 10.01.19.00006

Typ		Numero articolo
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 055 G1/4-AG L	10.01.06.02821
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 055 G1/4-IG L	10.01.06.02742
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 055 G3/8-AG L	10.01.06.02809
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 055 G3/8-IG L	10.01.06.02743
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 055 M10-AG L	10.01.06.02822
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 055 M14x1.5-AG L	10.01.06.02823
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 055 RA L	10.01.06.02815
Schmalz-Connector-Vite	SC-S 055 FDC-L	10.01.06.02804

