

Ventosa a campana (tonda)


## SAXM 60 ED-85 SC055



Art.-Nr.: 10.01.19.00007



SAXM 60 ED-85 SC055



Dati di costruzione SAXM 60 ED-85 SC055

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Misura	60,00

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	10,50 mm
Altezza H	28,30 mm
Diametro della testa Dk	22,2 mm
Diametro interno d1	27,6 mm
Diametro interno d	11,80 mm
Freccia elastica Z	10,9 mm
Diametro Ds	61,5 mm
Diametro Dmax(S)	69,7 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00007](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00007)

Art.-Nr.: 10.01.19.00007

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 055
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	30,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	154,00 N
Peso	11,1 g
Forza laterale	85,0 N
Forza laterale superficie oleosa	155,0 N
Volume	27,676 cm <sup>3</sup>
Misura	60,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SAXM

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.19.00007](http://www.schmalz.com/10.01.19.00007)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.19.00007**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 055 G1/4-AG L	10.01.06.02821
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 055 G1/4-IG L	10.01.06.02742
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 055 G3/8-AG L	10.01.06.02809
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 055 G3/8-IG L	10.01.06.02743
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 055 M10-AG L	10.01.06.02822
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 055 M14x1.5-AG L	10.01.06.02823
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 055 RA L	10.01.06.02815
Schmalz-Connector-Vite	SC-S 055 FDC-L	10.01.06.02804

