

Ventouse en cloche (ronde)

SAXM 80 ED-85 SC055


Art.-Nr.: 10.01.19.00008



SAXM 80 ED-85 SC055

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Taille	80,00



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	10,50 mm
Hauteur H	31,30 mm
Diamètre de la tête Dk	22,0 mm
Diamètre intérieur d1	27,6 mm
Diamètre intérieur d	11,80 mm
Allongement du ressort Z	13,9 mm
Diamètre Ds	81,0 mm
Diamètre Dmax(S)	92,2 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SAXM 80 ED-85 SC055



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00008

Art.-Nr.: 10.01.19.00008

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 055
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	32,5 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	270,00 N
Poids propre	20,00 g
Force latérale	150,0 N
Force latérale surface huileuse	269,0 N
Volume	55,473 cm ³
Taille	80,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SAXM

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.19.00008

**Données de commande accessoires 10.01.19.00008**

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 055 G1/4-AG L	10.01.06.02821
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 055 G1/4-IG L	10.01.06.02742
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 055 G3/8-AG L	10.01.06.02809
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 055 G3/8-IG L	10.01.06.02743
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 055 M10-AG L	10.01.06.02822
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 055 M14x1.5-AG L	10.01.06.02823
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 055 RA L	10.01.06.02815
Schmalz-Connector-Vis	SC-S 055 FDC-L	10.01.06.02804

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00008