




SAXM 80 ED-85 SC055

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85,0 Shore A
Boyut	80,00



Tasarım verileri SAXM 80 ED-85 SC055

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	10,50 mm
Yükseklik H	31,30 mm
Kafa çapı Dk	22,0 mm
İç çap d1	27,6 mm
İç çap d	11,80 mm
Yay stroku Z	13,9 mm
Çap Ds	81,0 mm
Çap Dmax(S)	92,2 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.19.00008

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 055
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	32,5 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	270,00 N
Ağırlık	20,00 g
Yanal kuvvet	150,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	269,0 N
Cilt	55,473 cm ³
Boyut	80,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SAXM

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.19.00008

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.19.00008**

Typ		Ürün numarası
Schmalz-Konnektör-Adaptör	SC-A 055 G1/4-AG L	10.01.06.02821
Schmalz-Konnektör-Adaptör	SC-A 055 G1/4-IG L	10.01.06.02742
Schmalz-Konnektör-Adaptör	SC-A 055 G3/8-AG L	10.01.06.02809
Schmalz-Konnektör-Adaptör	SC-A 055 G3/8-IG L	10.01.06.02743
Schmalz-Konnektör-Adaptör	SC-A 055 M10-AG L	10.01.06.02822
Schmalz-Konnektör-Adaptör	SC-A 055 M14x1.5-AG L	10.01.06.02823
Schmalz-Konnektör-Adaptör	SC-A 055 RA L	10.01.06.02815
Schmalz-Konnektör-Vida	SC-S 055 FDC-L	10.01.06.02804

