

Ventosa a campana (tonda)


SAXM 100 ED-85 SC065



Art.-Nr.: 10.01.19.00009



SAXM 100 ED-85 SC065



Dati di costruzione SAXM 100 ED-85 SC065

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Misura	100,00

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	14,30 mm
Altezza H	39,40 mm
Diametro della testa Dk	25,6 mm
Diametro interno d1	39,6 mm
Diametro interno d	14,00 mm
Freccia elastica Z	17,1 mm
Diametro Ds	99,7 mm
Diametro Dmax(S)	111,1 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00009

Art.-Nr.: 10.01.19.00009

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 065
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	40,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	412,00 N
Peso	33,8 g
Forza laterale	230,0 N
Forza laterale superficie oleosa	414,0 N
Volume	104,094 cm ³
Misura	100,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SAXM

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.19.00009

**Ordinare gli accessori dati 10.01.19.00009**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 065 G1/4-AG L	10.01.06.02824
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 065 G1/4-IG L	10.01.06.02774
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 065 G3/8-AG L	10.01.06.02810
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 065 G3/8-IG L	10.01.06.02648
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 065 M10-AG L	10.01.06.02825
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 065 M14x1.5-AG L	10.01.06.02826
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 065 RA L	10.01.06.02817
Schmalz-Connector-Vite	SC-S 065 FDC-L	10.01.06.02805

