


Ventosa forma de campana (redonda)
SAXM 100 ED-85 SC065



Art.-Nr.: 10.01.19.00009



SAXM 100 ED-85 SC065



Datos de diseño SAXM 100 ED-85 SC065

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Tamaño	100,00

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	14,30 mm
Altura H	39,40 mm
Diámetro de la cabeza Dk	25,6 mm
Diámetro interior d1	39,6 mm
Diámetro interior d	14,00 mm
Recorrido de resorte Z	17,1 mm
Diámetro Ds	99,7 mm
Diámetro Dmax(S)	111,1 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Ventosa forma de campana (redonda)
SAXM 100 ED-85 SC065



Art.-Nr.: 10.01.19.00009



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 065
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	40,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	412,00 N
Peso	33,8 g
Fuerza lateral	230,0 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	414,0 N
Volumen	104,094 cm ³
Tamaño	100,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SAXM

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.19.00009



Pedir accesorios de datos 10.01.19.00009

Typ		n
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 065 G1/4-AG L	10.01.06.02824
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 065 G1/4-IG L	10.01.06.02774
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 065 G3/8-AG L	10.01.06.02810
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 065 G3/8-IG L	10.01.06.02648
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 065 M10-AG L	10.01.06.02825
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 065 M14x1.5-AG L	10.01.06.02826
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 065 RA L	10.01.06.02817
Schmalz-Connector-Tornillo	SC-S 065 FDC-L	10.01.06.02805



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00009