

Ventosa forma de campana (redonda)

## SAXM 115 ED-85 SC065


Art.-Nr.: 10.01.19.00010



SAXM 115 ED-85 SC065

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Tamaño	115,00



### Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	14,30 mm
Altura H	42,30 mm
Diámetro de la cabeza Dk	28,9 mm
Diámetro interior d1	39,6 mm
Diámetro interior d	14,00 mm
Recorrido de resorte Z	20,0 mm
Diámetro Ds	115,2 mm
Diámetro Dmax(S)	129,4 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SAXM 115 ED-85 SC065



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00010](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00010)

1

Ventosa forma de campana (redonda)

# SAXM 115 ED-85 SC065



Art.-Nr.: 10.01.19.00010



## Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 065
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	50,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	549,00 N
Peso	52,70 g
Fuerza lateral	320,0 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	584,0 N
Volumen	150,051 cm <sup>3</sup>
Tamaño	115,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SAXM

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



## Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.19.00010](http://www.schmalz.com/10.01.19.00010)



## Datos de pedido accesorios 10.01.19.00010

Typ		Número de artículo
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 065 G1/4-AG L	10.01.06.02824
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 065 G1/4-IG L	10.01.06.02774
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 065 G3/8-AG L	10.01.06.02810
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 065 G3/8-IG L	10.01.06.02648
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 065 M10-AG L	10.01.06.02825
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 065 M14x1.5-AG L	10.01.06.02826
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 065 RA L	10.01.06.02817
Schmalz-Connector-Tornillo	SC-S 065 FDC-L	10.01.06.02805



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00010](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00010)

2