


Ventouse en cloche (ronde)

SAXM 115 ED-85 SC065


Art.-Nr.: 10.01.19.00010



SAXM 115 ED-85 SC065

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Taille	115,00



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	14,30 mm
Hauteur H	42,30 mm
Diamètre de la tête Dk	28,9 mm
Diamètre intérieur d1	39,6 mm
Diamètre intérieur d	14,00 mm
Allongement du ressort Z	20,0 mm
Diamètre Ds	115,2 mm
Diamètre Dmax(S)	129,4 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SAXM 115 ED-85 SC065



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00010

Ventouse en cloche (ronde)

SAXM 115 ED-85 SC065



Art.-Nr.: 10.01.19.00010



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 065
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	50,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	549,00 N
Poids propre	52,70 g
Force latérale	320,0 N
Force latérale surface huileuse	584,0 N
Volume	150,051 cm ³
Taille	115,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SAXM

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.19.00010



Données de commande accessoires 10.01.19.00010

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 065 G1/4-AG L	10.01.06.02824
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 065 G1/4-IG L	10.01.06.02774
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 065 G3/8-AG L	10.01.06.02810
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 065 G3/8-IG L	10.01.06.02648
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 065 M10-AG L	10.01.06.02825
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 065 M14x1.5-AG L	10.01.06.02826
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 065 RA L	10.01.06.02817
Schmalz-Connector-Vis	SC-S 065 FDC-L	10.01.06.02805



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00010

2