




SAXM 60 ED-85 G1/4-AG

Çan şeklindeki vantuz SAXM (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SAXM tipi çan biçimli vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- Konektör üst parçası (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur
- Konektör alt parçası (adım 3) - kalıplanmış sürtünme diski dahil



Tasarım verileri SAXM 60 ED-85 G1/4-AG

## Teknik veriler

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Vantuz malzemesi           | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85,0 Shore A |
| Boyut                      | 60,00        |
| Bağlantı                   | G1/4-AG      |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum    |

## Tasarım verileri

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 35,30 mm |
| Nominal çap dn     | 6,10 mm  |
| Diş G1             | G1/4"-M  |
| Diş uzunluğu LG1   | 10,0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 17,0 mm  |
| Yay stroku Z       | 10,9 mm  |
| Çap Ds             | 61,5 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 69,7 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.19.00055

**Teknik veriler**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Elastodur ED           |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 85,0 Shore A           |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 6,0 mm                 |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 30,0 mm                |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 154,00 N               |
| Ağırlık                            | 30,80 g                |
| Yanal kuvvet                       | 85,0 N                 |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey           | 155,0 N                |
| Cilt                               | 24,200 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 60,00                  |
| Körük Sayısı                       | 0,0                    |
| Bağlantı                           | G1/4"-M                |
| Ürün ailesi                        | SAXM                   |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.19.00055**

| Typ                       | Ürün numarası      |
|---------------------------|--------------------|
| Schmalz-Konnektör-Adaptör | SC-A 055 G1/4-AG L |
|                           | 10.01.06.02821     |

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.19.00055**

| Typ                    | Ürün numarası       |
|------------------------|---------------------|
| Çan vantuz (yuvarlak)  | SAXM 60 ED-85 SC055 |
| Schmalz-Konnektör-Vida | SC-S 055 FDC-L      |
|                        | 10.01.19.00007      |
|                        | 10.01.06.02804      |

