


SAXM 115 ED-85 G3/8-AG

## Teknik veriler

| Attribute                  | Value        |
|----------------------------|--------------|
| Vantuz malzemesi           | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85,0 Shore A |
| Boyut                      | 115,00       |
| Bağlantı                   | G3/8-AG      |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum    |

Çan şeklindeki vantuz SAXM (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SAXM tipi çan biçimli vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- Konektör üst parçası (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur
- Konektör alt parçası (adım 3) - kalıplanmış sürtünme diski dahil



Tasarım verileri SAXM 115 ED-85 G3/8-AG

## Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 50,10 mm |
| Nominal çap dn     | 6,10 mm  |
| Diş G1             | G3/8"-M  |
| Diş uzunluğu LG1   | 10,0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 22,0 mm  |
| Yay stroku Z       | 20,0 mm  |
| Çap Ds             | 115,2 mm |
| Çap Dmax(S)        | 129,4 mm |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.19.00062

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                   |
|------------------------------------|-------------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Elastodur ED            |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 85,0 Shore A            |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 6,0 mm                  |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 50,0 mm                 |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 549,00 N                |
| Ağırlık                            | 94,40 g                 |
| Yanal kuvvet                       | 320,0 N                 |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey           | 584,0 N                 |
| Cilt                               | 141,500 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 115,00                  |
| Körük Sayısı                       | 0,0                     |
| Bağlantı                           | G3/8"-M                 |
| Ürün ailesi                        | SAXM                    |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.19.00062](http://www.schmalz.com/10.01.19.00062)

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.19.00062**

| Typ                       | Ürün numarası      |
|---------------------------|--------------------|
| Schmalz-Konnektör-Adaptör | SC-A 065 G3/8-AG L |
|                           | 10.01.06.02810     |

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.19.00062**

| Typ                    | Ürün numarası        |
|------------------------|----------------------|
| Çan vantuz (yuvarlak)  | SAXM 115 ED-85 SC065 |
| Schmalz-Konnektör-Vida | SC-S 065 FDC-L       |
|                        | 10.01.19.00010       |
|                        | 10.01.06.02805       |

