

Ventosa forma de campana (redonda)

SAX 30 ED-85 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.19.00146




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Tamaño	30,00
Número de pliegues	0,0
Conexión	G3/8"-HE

SAX 30 ED-85 G3/8-IG

La ventosa SAX, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.

Datos de diseño



Atributo	Valor
Altura H	26,00 mm
Diámetro nominal dn	6,75 mm
Rosca G1	G3/8"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	4,5 mm
Diámetro Ds	31,7 mm
Diámetro Dmax(S)	35,2 mm

Datos de diseño SAX 30 ED-85 G3/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00146

1

Art.-Nr.: 10.01.19.00146



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	18,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	39,00 N
Peso	24,0 g
Fuerza lateral	38,0 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	41,0 N
Volumen	3,200 cm ³
Tamaño	30,00
Número de pliegues	0,0
Conexión	G3/8"-HE
Familia de productos	SAX

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.19.00146

