

Ventosa forma de campana (redonda)

SPG 33 SI-HD-65 SC040



Art.-Nr.: 10.01.19.00165




SPG 33 SI-HD-65 SC040

Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 040
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	33,00

La ventosa SPG (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPG – pieza elastomérica
- Elemento adaptador del tipo SC – disponible con diversas roscas



Datos de diseño SPG 33 SI-HD-65 SC040

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	4,80 mm
Altura H	37,50 mm
Longitud de la cabeza Lk	25,50 mm
Diámetro de la cabeza Dk	21,5 mm
Diámetro interior d1	11,0 mm
Diámetro interior d	7,30 mm
Diámetro Ds	32,1 mm
Altura H3	7,00 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00165

Ventosa forma de campana (redonda)
SPG 33 SI-HD-65 SC040



Art.-Nr.: 10.01.19.00165



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 040
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Peso	13,3 g
Volumen	8,047 cm ³
Tamaño	33,00
Familia de productos	SPG

Nota: Fuerza de aspiración: La fuerza de aspiración y el vacío de funcionamiento dependen de la geometría y de las características de la superficie del chocolate. Recomendamos un vacío máximo de funcionamiento de -150 mbar. Peso de la pieza: Para handling con altas aceleraciones (hasta 10g)



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.19.00165



Pedir accesorios de datos 10.01.19.00165

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00165