




Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 040
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	33,00

SPG 33 SI-HD-65 SC040

La ventosa SPG (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	4,80 mm
Altezza H	37,50 mm
Lunghezza della testa Lk	25,50 mm
Diametro della testa Dk	21,5 mm
Diametro interno d1	11,0 mm
Diametro interno d	7,30 mm
Diametro Ds	32,1 mm
Altezza H3	7,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SPG 33 SI-HD-65 SC040

Ventosa a campana (tonda)

SPG 33 SI-HD-65 SC040



Art.-Nr.: 10.01.19.00165



Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 040
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Peso	13,3 g
Volume	8,047 cm ³
Misura	33,00
Famiglia di prodotti	SPG

Nota: Forza di presa: La forza di presa e il vuoto operativo dipendono dalla geometria e dalle caratteristiche della superficie del cioccolato. Si consiglia un vuoto massimo in mbar di -150
Peso del pezzo: Per handling con accelerazioni elevate (fino a 10g)



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.19.00165



Ordinare gli accessori dati 10.01.19.00165

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00165