




SPG 33 SI-HD-65 SC040

Teknik veriler

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 040
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	33.00

Vantuz SPG (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPG tipi vantuz - elastomer parça
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur



Tasarım verileri SPG 33 SI-HD-65 SC040

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	4.80 mm
Yükseklik H	37.50 mm
Kafa uzunluğu Lk	25.50 mm
Kafa çapı Dk	21.5 mm
İç çap d1	11.0 mm
İç çap d	7.30 mm
Çap Ds	32.1 mm
Yükseklik H3	7.00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Çan vantuz (yuvarlak)

SPG 33 SI-HD-65 SC040



Art.-Nr.: 10.01.19.00165



Teknik veriler

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 040
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
Ağırlık	13.3 g
Cilt	8.047 cm ³
Boyut	33.00
Ürün ailesi	SPG

Note: Suction force: The suction force and operating vacuum are dependent on the geometry and surface characteristics of the chocolate. We recommend a maximum operating vacuum of -150 mbar Workpiece weight: For handling with high accelerations (up to 10g)



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.19.00165



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.19.00165

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 040 G1/8-AG
Schmalz-Konnektör	SC 040 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00165