Ventosa a campana (tonda)

# SAX 40 ED-85 RA

Art.-Nr.: 10.01.19.00173



SAX 40 ED-85 RA

## Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85,0 Shore A |
| Misura | 40,00 |
| Numero di pieghe | 0,0 |
| Connessione | Adattatore rettang. |

La ventosa SAX, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero.




Dati di costruzione SAX 40 ED-85 RA

## Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Altezza H | 34,00 mm |
| Diametro nominale dn | 6,75 mm |
| Misura della chiave SW1 | 22,0 mm |
| Freccia elastica Z | 7,1 mm |
| Diametro Ds | 41,3 mm |
| Lunghezza L4 | 31,80 mm |
| Diametro Dmax(S) | 45,4 mm |



**Contattare Schmalz:** Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Ventosa a campana (tonda)

# SAX 40 ED-85 RA

Art.-Nr.: 10.01.19.00173

## Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85,0 Shore A |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 25,0 mm |
| Forza di presa (-600 mbar) | 69,00 N |
| Peso | 38,3 g |
| Forza laterale | 49,0 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 71,0 N |
| Volume | 8,500 $cm^3$ |
| Misura | 40,00 |
| Numero di pieghe | 0,0 |
| Connessione | Adattatore rettang. |
| Famiglia di prodotti | SAX |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.19.00173**



**Contattare Schmalz:** Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it