

Ventouse en cloche (ronde)

## SVE 53 PU-55 SC080




Art.-Nr.: 10.01.19.00248



### Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 080
Matière de la ventouse	Polyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	53,00

SVE 53 PU-55 SC080



### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	13,00 mm
Hauteur H	60,50 mm
Diamètre de la tête Dk	23,0 mm
Diamètre intérieur d1	19,6 mm
Diamètre intérieur d	16,00 mm
Diamètre Ds	52,1 mm
Hauteur H3	14,40 mm

Données de construction SVE 53 PU-55 SC080



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00248](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00248)

Ventouse en cloche (ronde)

## SVE 53 PU-55 SC080



Art.-Nr.: 10.01.19.00248



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Polyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Poids propre	16,3 g
Taille	53,00
Famille de produits	SVE

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.19.00248](http://www.schmalz.com/10.01.19.00248)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00248](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00248)