

Ventosa forma de campana (redonda)

SVE 53 PU-55 SC080


Art.-Nr.: 10.01.19.00248



SVE 53 PU-55 SC080

Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 080
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	53,00



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	13,00 mm
Altura H	60,50 mm
Diámetro de la cabeza Dk	23,0 mm
Diámetro interior d1	19,6 mm
Diámetro interior d	16,00 mm
Diámetro Ds	52,1 mm
Altura H3	14,40 mm

Datos de diseño SVE 53 PU-55 SC080



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00248

Ventosa forma de campana (redonda)

SVE 53 PU-55 SC080



Art.-Nr.: 10.01.19.00248



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	16,3 g
Tamaño	53,00
Familia de productos	SVE

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.19.00248



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00248