

Ventosa a campana (tonda)

## SVE 53 PU-55 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.19.00257



### Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	53,00
Filettatura G1	G3/8"-AG

SVE 53 PU-55 G3/8-AG

La ventosa Bin-Picking (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SVE – parte in elastomero
- Nipplo di connessione del tipo SC

Parti di ricambio disponibili: ventosa SVE, nipplo di connessione SC



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	68,00 mm
Diametro nominale dn	10,30 mm
Filettatura G1	G3/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Diametro Ds	52,1 mm

Dati di costruzione SVE 53 PU-55 G3/8-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00257](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00257)

1

Ventosa a campana (tonda)

## SVE 53 PU-55 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.19.00257



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	53,00
Famiglia di prodotti	SVE

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.19.00257](http://www.schmalz.com/10.01.19.00257)



### Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.19.00257

Typ		codice articolo
Ventosa a campana (tonda)	SVE 53 PU-55 SC080	10.01.19.00248
Schmalz-Connector	SC 080 G3/8-AG	10.01.06.02593



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00257](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00257)