



#### Datos técnicos


| Atributo                      | Valor          |
|-------------------------------|----------------|
| Material de ventosa           | Poliuretano PU |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A   |
| Tamaño                        | 53,00          |
| Rosca G1                      | G3/8"-MA       |

SVE 53 PU-55 G3/8-AG

La ventosa para Bin-Picking (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SVE – pieza elastomérica
- Boquilla de conexión del tipo SC

Repuestos disponibles: ventosa SVE, boquilla de conexión SC



#### Datos de diseño

| Atributo               | Valor    |
|------------------------|----------|
| Altura H               | 68,00 mm |
| Diámetro nominal dn    | 10,30 mm |
| Rosca G1               | G3/8"-MA |
| Longitud de rosca LG1  | 10,0 mm  |
| Tamaño de la llave SW1 | 22,0 mm  |
| Diámetro Ds            | 52,1 mm  |

Datos de diseño SVE 53 PU-55 G3/8-AG



Ventosa forma de campana (redonda)

## SVE 53 PU-55 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.19.00257



### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor          |
|-------------------------------|----------------|
| Material de ventosa           | Poliuretano PU |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A   |
| Tamaño                        | 53,00          |
| Familia de productos          | SVE            |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.19.00257](http://www.schmalz.com/10.01.19.00257)



### Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.19.00257

| Typ                                | n              |
|------------------------------------|----------------|
| Ventosa forma de campana (redonda) | 10.01.19.00248 |
| Schmalz-Connector                  | 10.01.06.02593 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00257](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00257)