

Art.-Nr.: 10.01.19.00258



SVE 53 SI-MD-55 G3/8-AG


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI metal detectable
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	53,00
Rosca G1	G3/8"-MA

La ventosa para Bin-Picking (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SVE – pieza elastomérica
- Boquilla de conexión del tipo SC

Repuestos disponibles: ventosa SVE, boquilla de conexión SC



Datos de diseño SVE 53 SI-MD-55 G3/8-AG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	68,00 mm
Diámetro nominal dn	10,30 mm
Rosca G1	G3/8"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Diámetro Ds	52,1 mm



Ventosa forma de campana (redonda)

SVE 53 SI-MD-55 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.19.00258



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI metal detectable
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	53,00
Familia de productos	SVE

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.19.00258



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.19.00258

Typ	n
Ventosa forma de campana (redonda)	SVE 53 SI-MD-55 SC080 10.01.19.00255
Schmalz-Connector	SC 080 G3/8-AG 10.01.06.02593



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00258