



Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	53,00
Filetage G1	G3/8"-M

SVE 53 SI-MD-55 G3/8-AG

La ventouse Bin-Picking (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SVE – pièce en élastomère
- Insert de connexion de type SC

Pièces de rechange disponibles : ventouse SVE, insert de connexion SC



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	68,00 mm
Diamètre nominal dn	10,30 mm
Filetage G1	G3/8"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Diamètre Ds	52,1 mm

Données de construction SVE 53 SI-MD-55 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.19.00258

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	53,00
Famille de produits	SVE

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.19.00258

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.19.00258**

Typ		num
Ventouse en cloche (ronde)	SVE 53 SI-MD-55 SC080	10.01.19.00255
Schmalz-Connector	SC 080 G3/8-AG	10.01.06.02593

