

Ventosa forma de campana (redonda)

SVE 33 PU-55 SC040


Art.-Nr.: 10.01.19.00266



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 040
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	33,00

SVE 33 PU-55 SC040



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	4,80 mm
Altura H	37,50 mm
Diámetro de la cabeza Dk	21,5 mm
Diámetro interior d1	11,0 mm
Diámetro interior d	7,30 mm
Diámetro Ds	32,1 mm
Altura H3	7,00 mm

Datos de diseño SVE 33 PU-55 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00266

Ventosa forma de campana (redonda)

SVE 33 PU-55 SC040



Art.-Nr.: 10.01.19.00266



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	5,7 g
Tamaño	33,00
Familia de productos	SVE

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.19.00266



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00266