

Ventosa a campana (tonda)


SVE 33 PU-55 SC040



Art.-Nr.: 10.01.19.00266



SVE 33 PU-55 SC040



Dati di costruzione SVE 33 PU-55 SC040

Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 040
Materiale della ventosa	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	33,00

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	4,80 mm
Altezza H	37,50 mm
Diametro della testa Dk	21,5 mm
Diametro interno d1	11,0 mm
Diametro interno d	7,30 mm
Diametro Ds	32,1 mm
Altezza H3	7,00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00266

1

Ventosa a campana (tonda)

SVE 33 PU-55 SC040



Art.-Nr.: 10.01.19.00266



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	5,7 g
Misura	33,00
Famiglia di prodotti	SVE

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.19.00266



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00266