Ventouse en cloche (ronde)

SVE 33 PU-55 G3/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.19.00267

SVE 33 PU-55 G3/8-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Polyuréthanne PU
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	33,00
Filetage G1	G3/8"-M

La ventouse Bin-Picking (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SVE – pièce en élastomère
- Insert de connexion de type SC

Pièces de rechange disponibles : ventouse SVE, insert de connexion SC



Données de construction SVE 33 PU-55 G3/8-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	48,50 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
Filetage G1	G3/8"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	19,0 mm
Diamètre Ds	32,1 mm

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ventouse en cloche (ronde)

SVE 33 PU-55 G3/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.19.00267

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Polyuréthanne PU
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	33,00
Famille de produits	SVE

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.19.00267**

Données de commande des pièces de rechange 10.01.19.00267

Typ		num
Ventouse en cloche (ronde)	SVE 33 PU-55 SC040	10.01.19.00266

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr