

Art.-Nr.: 10.01.19.00280



SVE 33 PU-55 G1/8-AG


Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Polyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	33,00
Filetage G1	G1/8"-M

La ventouse Bin-Picking (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SVE – pièce en élastomère
- Insert de connexion de type SC

Pièces de rechange disponibles : ventouse SVE, insert de connexion SC



Données de construction SVE 33 PU-55 G1/8-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	43,50 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Diamètre Ds	32,1 mm

Art.-Nr.: 10.01.19.00280

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Polyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	33,00
Famille de produits	SVE

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.19.00280

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.19.00280**

Typ		num
Ventouse en cloche (ronde)	SVE 33 PU-55 SC040	10.01.19.00266

