Ventosa forma de campana (redonda)

SVE 33 PU-55 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.19.00281

SVE 33 PU-55 G1/8-IG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	33,00
Rosca G1	G1/8"-HE

La ventosa para Bin-Picking (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SVE – pieza elastomérica
- Boquilla de conexión del tipo SC

Repuestos disponibles: ventosa SVE, boquilla de conexión SC



Datos de diseño SVE 33 PU-55 G1/8-IG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	51,50 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Diámetro Ds	32,1 mm

Póngase en contacto con Schmalz: Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es

Ventosa forma de campana (redonda)

SVE 33 PU-55 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.19.00281

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	33,00
Familia de productos	SVE

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: **www.schmalz.com/10.01.19.00281**

Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.19.00281

Typ		n
Ventosa forma de campana (redonda)	SVE 33 PU-55 SC040	10.01.19.00266

Póngase en contacto con Schmalz: Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es