



Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikat kumaş ST
Boyut	90.00
Çalışma sıcaklığı maks.	600.0 °C
Bağlantı	G1/4-IG

SPL-HT 90 ST G1/4-IG

Vakum plakası SPL-HT (sızdırmazlık halkası + montaj) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- DR-SPL-HT tipi sızdırmazlık halkası - çeşitli çaplarda mevcuttur
- Paslanmaz çelik montaj - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SPL-HT



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	39.00 mm
Nominal çap dn	7.00 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	12.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Anahtar boyutu SW2	8.0 mm
Çap Ds	90.0 mm
Anahtar boyutu SW3	46.0 mm
Çap Dmax(S)	111.5 mm

Tasarım verileri SPL-HT 90 ST G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.23.00007

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikat kumaş ST
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	1060.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	320.00 N
Ağırlık	675.0 g
Cilt	25.000 cm ³
Pu = -0,6 bar için tahliye oranı	32.0 l/min
Boyut	90.00
Çalışma sıcaklığı maks.	600.0 °C
Ürün ailesi	SPL-HT

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.23.00007

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.23.00007**

Typ	Ürün numarası
SPL vakum plakası için sızdırmazlık halkası	DR-SPL-HT 90 ST 10.01.23.00016

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.23.00007**

Typ	Ürün numarası
SPL vakum plakası için sızdırmazlık halkası	DR-SPL-HT 90 ST 10.01.23.00016

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.23.00007