




SPL-HT 140 ST G3/8-IG

Vakum plakası SPL-HT (sızdırmazlık halkası + montaj) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- DR-SPL-HT tipi sızdırmazlık halkası - çeşitli çaplarda mevcuttur
- Paslanmaz çelik montaj - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SPL-HT



Tasarım verileri SPL-HT 140 ST G3/8-IG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikat kumaş ST
Boyut	140.00
Çalışma sıcaklığı maks.	600.0 °C
Bağlantı	G3/8-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	39.00 mm
Nominal çap dn	8.00 mm
Diş G1	G3/8"-F
Diş uzunluğu LG1	12.0 mm
Anahtar boyutu SW1	22.0 mm
Anahtar boyutu SW2	8.0 mm
Çap Ds	138.0 mm
Anahtar boyutu SW3	95.0 mm
Çap Dmax(S)	159.5 mm

Art.-Nr.: 10.01.23.00008

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikat kumaş ST
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	9.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	1700.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	740.00 N
Ağırlık	1390.0 g
Cilt	50.000 cm ³
Pu = -0,6 bar için tahliye oranı	47.0 l/min
Boyut	140.00
Çalışma sıcaklığı maks.	600.0 °C
Ürün ailesi	SPL-HT

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.23.00008

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.23.00008**

Typ	Ürün numarası
SPL vakum plakası için sızdırmazlık halkası	DR-SPL-HT 140 ST 10.01.23.00018

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.23.00008**

Typ	Ürün numarası
SPL vakum plakası için sızdırmazlık halkası	DR-SPL-HT 140 ST 10.01.23.00018

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.23.00008