

Art.-Nr.: 10.01.23.00023

**Données techniques**


| Attribut | Valeur |
|-----------------------------|----------------------|
| Matière de la ventouse | Tissu de silicate ST |
| Taille | 35,00 |
| Température de travail max. | 600,0 °C |
| Connexion | G1/8-IG |

SPL-HT 35 ST G1/8-IG

La ventouse plate SPL-HT (bague d'étanchéité + réception) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Bague d'étanchéité de type DR-SPL-HT - disponible en différents diamètres
- Réception en aluminium - disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : bague d'étanchéité de type DR-SPL-HT

**Données de construction**

| Attribut | Valeur |
|------------------------------|----------|
| Hauteur H | 29,00 mm |
| Diamètre nominal dn | 5,00 mm |
| Filetage G1 | G1/8"-F |
| Longueur du filetage LG1 | 12,0 mm |
| Taille de la clé SW1 | 14,0 mm |
| Largeur des appartements SW2 | 5,0 mm |
| Diamètre Ds | 35,0 mm |
| Taille de la clé SW3 | 27,0 mm |
| Diamètre Dmax(S) | 53,0 mm |

Données de construction SPL-HT 35 ST G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.23.00023

**Données techniques**

| Attribut | Valeur |
|--|-----------------------|
| Matière de la ventouse | Tissu de silicate ST |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 4,0 mm |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 90,0 mm |
| Force d'aspiration (-600mbar) | 47,00 N |
| Poids propre | 225,0 g |
| Volume | 4,000 cm ³ |
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar | 22,0 l/min |
| Taille | 35,00 |
| Température de travail max. | 600,0 °C |
| Famille de produits | SPL-HT |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.23.00023

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.23.00023**

| Typ | num |
|--|----------------|
| Bague d'étanch. p. vent. plate SPL DR-SPL-HT 35 ST | 10.01.23.00022 |

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.23.00023**

| Typ | num |
|--|----------------|
| Bague d'étanch. p. vent. plate SPL DR-SPL-HT 35 ST | 10.01.23.00022 |

