


SPL-HT 35 ST G1/8-IG

Vakum plakası SPL-HT (sızdırmazlık halkası + montaj) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- DR-SPL-HT tipi sızdırmazlık halkası - çeşitli çaplarda mevcuttur
- Paslanmaz çelik montaj - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SPL-HT



Tasarım verileri SPL-HT 35 ST G1/8-IG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikat kumaş ST
Boyut	35.00
Çalışma sıcaklığı maks.	600.0 °C
Bağlantı	G1/8-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	29.00 mm
Nominal çap dn	5.00 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	12.0 mm
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Anahtar boyutu SW2	5.0 mm
Çap Ds	35.0 mm
Anahtar boyutu SW3	27.0 mm
Çap Dmax(S)	53.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.23.00023

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikat kumaş ST
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	90.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	47.00 N
Ağırlık	225.0 g
Cilt	4.000 cm ³
Pu = -0,6 bar için tahliye oranı	22.0 l/min
Boyut	35.00
Çalışma sıcaklığı maks.	600.0 °C
Ürün ailesi	SPL-HT

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.23.00023

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.23.00023**

Typ	Ürün numarası
SPL vakum plakası için sızdırmazlık halkası	DR-SPL-HT 35 ST 10.01.23.00022

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.23.00023**

Typ	Ürün numarası
SPL vakum plakası için sızdırmazlık halkası	DR-SPL-HT 35 ST 10.01.23.00022

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.23.00023