Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

Art.-Nr.: 10.01.24.00001



SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	60 x 20

La ventosa tipo campana SAOXM (pieza elastomérica con refuerzo incl. elemento de fricción + elemento de conexión) se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, para lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido:

- Ventosa del tipo SAOXM (posición 1) – pieza elastomérica, disponible en diversos dimensiones
- Refuerzo (posición 2) - inclusive elemento de fricción inyectado
- Conector parte superior (posición 3) – disponible con diversas roscas
- Conector parte inferior (posición 4)



Datos de diseño SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	3,00 mm
Altura H	21,90 mm
Longitud de la cabeza Lk	60,00 mm
Diámetro interior d	12,80 mm
Recorrido de resorte Z	4,5 mm
Anchura de ventosa Bs	18,70 mm
Ls	61,80 mm
Bmax(S)	24,00 mm
Bk	20,00 mm

Póngase en contacto con Schmalz: Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

Art.-Nr.: 10.01.24.00001

Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 045-AR
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	10,0 mm
Peso	7,2 g
Dimensión (LxAn)	60 x 20
Fuerza lateral	44,0 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	62,0 N
Volumen	5,000 cm^3
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SAOXM

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: **www.schmalz.com/10.01.24.00001**

Póngase en contacto con Schmalz: Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es