

Art.-Nr.: 10.01.24.00002




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	80 x 30

SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

La ventosa tipo campana SAOXM (pieza elastomérica con refuerzo incl. elemento de fricción + elemento de conexión) se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, para lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido:

- Ventosa del tipo SAOXM (posición 1) – pieza elastomérica, disponible en diversas dimensiones
- Refuerzo (posición 2) - inclusive elemento de fricción inyectado
- Conector parte superior (posición 3) – disponible con diversas roscas
- Conector parte inferior (posición 4)



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	3,00 mm
Altura H	22,40 mm
Longitud de la cabeza Lk	74,30 mm
Diámetro interior d	12,80 mm
Recorrido de resorte Z	6,0 mm
Anchura de ventosa Bs	31,90 mm
Ls	82,10 mm
Bmax(S)	41,50 mm
Bk	24,10 mm

Datos de diseño SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR



Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR



Art.-Nr.: 10.01.24.00002



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 045-AR
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	20,0 mm
Peso	12,2 g
Dimensión (LxAn)	80 x 30
Fuerza lateral	110,0 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	134,0 N
Volumen	13,000 cm ³
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SAOXM

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.24.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.24.00002