

Art.-Nr.: 10.01.24.00014

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Fonction supplémentaire ventouse	Élément de friction
Connexion	G1/4-IG
Matière de l'insert	Aluminium

SAOXM 80x30 ED-85 G1/4-IG

La ventouse cloche SAOXM (pièce en élastomère avec insert inclus élément de friction + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse cloche de type SAOXM – pièce en élastomère, disponible dans différentes dimensions
- Insert – élément de friction moulé inclu
- Raccord supérieur – disponible dans différents filetages
- Raccord inférieur

Pièces de rechange disponibles : ventouse SAOXM, Schmalz-Connector-Insert, Raccord supérieur (Schmalz-Connector-Adaptateur), Raccord inférieur (Schmalz-Connector-Vis)



Données de construction SAOXM 80x30 ED-85 G1/4-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	39,10 mm
Diamètre nominal dn	5,10 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	6,0 mm
Largeur de la ventouse Bs	31,90 mm
Ls	82,10 mm
Taille de la clé SW3	5,0 mm
Lmax.(S)	88,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.24.00014

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	20,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	105,00 N
Poids propre	35,7 g
Dimension (Lxl)	80 x 30
Force latérale	110,0 N
Force latérale surface huileuse	134,0 N
Volume	13,000 cm ³
Famille de produits	SAOXM

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.24.00014

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.24.00014**

Typ		num
Ventouse en cloche (ovale)	SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR	10.01.24.00002
Schmalz-Connector-Insert	SC-I 045 AR-FDC	10.01.24.00010
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 045-AR G1/4-IG L	10.01.06.03130
Schmalz-Connector-Vis	SC-S 045 L	10.01.06.02740

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.24.00014**

Typ		num
Ventouse en cloche (ovale)	SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR	10.01.24.00002

