

Ventosa a campana (ovale)

## SAOXM 80x30 ED-85 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.24.00014



### Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Funzione supplementare ventosa	Elemento di attrito
Connessione	G1/4-IG
Materiale del nipplo	Alluminio

SAOXM 80x30 ED-85 G1/4-IG

La ventosa a campana SAOXM (parte in elastomero con innesto incl. elemento di attrito + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa a campana del tipo SAOXM – parte in elastomero, disponibile in diverse dimensioni
- Innesto - incluso elemento di attrito iniettato
- Connettore parte superiore – disponibile con diverse filettature
- Connettore parte inferiore

Parti di ricambio disponibili: ventosa SAOXM, Schmalz-Connector-Inserto, Connettore parte superiore (Schmalz-Connector-Adattatore), Connettore parte inferiore (Schmalz-Connector-Vite)



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	39,10 mm
Diametro nominale dn	5,10 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	6,0 mm
Larghezza ventosa Bs	31,90 mm
Ls	82,10 mm
Misura della chiave SW3	5,0 mm
Lmax.(S)	88,00 mm

Dati di costruzione SAOXM 80x30 ED-85 G1/4-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.24.00014](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.24.00014)

1

Art.-Nr.: 10.01.24.00014

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	20,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	105,00 N
Peso	35,7 g
Dimensione (lxl)	80 x 30
Forza laterale	110,0 N
Forza laterale superficie oleosa	134,0 N
Volume	13,000 cm <sup>3</sup>
Famiglia di prodotti	SAOXM

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.24.00014](http://www.schmalz.com/10.01.24.00014)

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.24.00014**

Typ		codice articolo
Ventosa a campana (ovale)	SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR	10.01.24.00002
Schmalz-Connector-Inserto	SC-I 045 AR-FDC	10.01.24.00010
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045-AR G1/4-IG L	10.01.06.03130
Schmalz-Connector-Vite	SC-S 045 L	10.01.06.02740

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.24.00014**

Typ		codice articolo
Ventosa a campana (ovale)	SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR	10.01.24.00002

