


Art.-Nr.: 10.01.24.00017




SAOXM 60x20 ED-85 G3/8-IG

La ventosa a campana SAOXM (parte in elastomero con innesto incl. elemento di attrito + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa a campana del tipo SAOXM – parte in elastomero, disponibile in diverse dimensioni
- Innesto - incluso elemento di attrito iniettato
- Connettore parte superiore – disponibile con diverse filettature
- Connettore parte inferiore

Parti di ricambio disponibili: ventosa SAOXM, Schmalz-Connector-Inserto, Connettore parte superiore (Schmalz-Connector-Adattatore), Connettore parte inferiore (Schmalz-Connector-Vite)



Dati di costruzione SAOXM 60x20 ED-85 G3/8-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Funzione supplementare ventosa	Elemento di attrito
Connessione	G3/8-IG
Materiale del nipplo	Alluminio

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	38,50 mm
Diametro nominale dn	5,10 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	4,5 mm
Larghezza ventosa Bs	18,70 mm
Ls	61,80 mm
Misura della chiave SW3	5,0 mm
Lmax.(S)	67,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.24.00017

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	10,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	56,00 N
Peso	29,7 g
Dimensione (lxl)	60 x 20
Forza laterale	44,0 N
Forza laterale superficie oleosa	62,0 N
Volume	5,000 cm ³
Famiglia di prodotti	SAOXM

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.24.00017

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.24.00017**

Typ		codice articolo
Ventosa a campana (ovale)	SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR	10.01.24.00001
Schmalz-Connector-Inserito	SC-I 045 AR-FDC	10.01.24.00009
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045-AR G3/8-IG L	10.01.06.03132
Schmalz-Connector-Vite	SC-S 045 L	10.01.06.02740

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.24.00017**

Typ		codice articolo
Ventosa a campana (ovale)	SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR	10.01.24.00001

