



Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Fonction supplémentaire ventouse	Élément de friction
Connexion	G3/8-IG
Matière de l'insert	Aluminium

SAOXM 60x20 ED-85 G3/8-IG

La ventouse cloche SAOXM (pièce en élastomère avec insert inclus élément de friction + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse cloche de type SAOXM – pièce en élastomère, disponible dans différentes dimensions
- Insert – élément de friction moulé inclu
- Raccord supérieur – disponible dans différents filetages
- Raccord inférieur

Pièces de rechange disponibles : ventouse SAOXM, Schmalz-Connector-Insert, Raccord supérieur (Schmalz-Connector-Adaptateur), Raccord inférieur (Schmalz-Connector-Vis)



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	38,50 mm
Diamètre nominal dn	5,10 mm
Filetage G1	G3/8"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	4,5 mm
Largeur de la ventouse Bs	18,70 mm
Ls	61,80 mm
Taille de la clé SW3	5,0 mm
Lmax.(S)	67,00 mm

Données de construction SAOXM 60x20 ED-85 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.24.00017

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	10,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	56,00 N
Poids propre	29,7 g
Dimension (Lxl)	60 x 20
Force latérale	44,0 N
Force latérale surface huileuse	62,0 N
Volume	5,000 cm ³
Famille de produits	SAOXM

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.24.00017

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.24.00017**

Typ		num
Ventouse en cloche (ovale)	SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR	10.01.24.00001
Schmalz-Connector-Insert	SC-I 045 AR-FDC	10.01.24.00009
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 045-AR G3/8-IG L	10.01.06.03132
Schmalz-Connector-Vis	SC-S 045 L	10.01.06.02740

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.24.00017**

Typ		num
Ventouse en cloche (ovale)	SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR	10.01.24.00001

