


Колоколообразные присоски (овальные)

SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.24.00019



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	85.0 Shore A
Функция дополнительной присоски	Фрикционный диск
Соединение	G3/8-IG
Материал ниппеля	алюминий

SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-IG

Колоколообразная присоска SAOXM (эластомерная часть со вставкой, включая фрикционный диск + фрикционный диск) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Колоколообразная присоска типа SAOXM – эластомерная деталь, поставляемая в различных размерах
- Вставка – включая формованный фрикционный диск
- Верхняя часть соединителя – поставляется с различной резьбой
- Нижняя часть соединителя

Доступные запасные части: присоска SAOXM, соединитель Schmalz – вставка, соединитель Schmalz – верхняя часть (соединитель Schmalz – переходник), соединитель Schmalz – нижняя часть (соединитель Schmalz – винт)



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	45.70 mm
Номинальный диаметр dn	6.10 mm
Резьба G1	G3/8"-F
Длина резьбы LG1	12.0 mm
Размер гаечного ключа SW1	22.0 mm
Ход пружины Z	7.3 mm
Ширина присоски Bs	41.60 mm
Ls	101.80 mm
Размер гаечного ключа SW3	6.0 mm
Lмакс.(S)	109.00 mm

Конструктивные данные SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.24.00019

Колоколообразные присоски (овальные)
SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.24.00019



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	85.0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6.0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	32.0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	173.00 N
Вес	65.4 g
Размеры (ДхШ)	100 x 40
Поперечная сила	135.0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	156.0 N
Объем	24.000 cm ³
Семейство продуктов	SAOXM

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.24.00019



Данные для заказа Запасные части 10.01.24.00019

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz, Вставка	SC-I 055 AR-FDC	10.01.24.00011
Колоколообразная присоска (овальная)	SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR	10.01.24.00003
Соединитель Schmalz, Винт	SC-S 055 L	10.01.06.02746
Соединитель Schmalz, Переходник	SC-A 055-AR G3/8-IG L	10.01.06.03166



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.24.00019