


SAOXM 80x30 ED-85 RA

La ventosa a campana SAOXM (parte in elastomero con innesto incl. elemento di attrito + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa a campana del tipo SAOXM – parte in elastomero, disponibile in diverse dimensioni
- Innesto - incluso elemento di attrito iniettato
- Connettore parte superiore – disponibile con diverse filettature
- Connettore parte inferiore

Parti di ricambio disponibili: ventosa SAOXM, Schmalz-Connector-Inserto, Connettore parte superiore (Schmalz-Connector-Adattatore), Connettore parte inferiore (Schmalz-Connector-Vite)



Dati di costruzione SAOXM 80x30 ED-85 RA

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Funzione supplementare ventosa	Elemento di attrito
Connessione	RA
Materiale del nipplo	Alluminio

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	31,40 mm
Diametro nominale dn	5,10 mm
Freccia elastica Z	6,0 mm
Lunghezza L4	31,80 mm
Larghezza ventosa Bs	31,90 mm
Ls	82,10 mm
Misura della chiave SW3	5,0 mm
Lmax.(S)	88,00 mm
Bmax(S)	41,50 mm

Art.-Nr.: 10.01.24.00022

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	20,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	105,00 N
Peso	45,3 g
Dimensione (lxl)	80 x 30
Forza laterale	110,0 N
Forza laterale superficie oleosa	134,0 N
Volume	13,000 cm ³
Famiglia di prodotti	SAOXM

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.24.00022

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.24.00022**

Typ		codice articolo
Ventosa a campana (ovale)	SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR	10.01.24.00002
Schmalz-Connector-Inserto	SC-I 045 AR-FDC	10.01.24.00010
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045-AR RA L	10.01.06.03135
Schmalz-Connector-Vite	SC-S 045 L	10.01.06.02740

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.24.00022**

Typ		codice articolo
Ventosa a campana (ovale)	SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR	10.01.24.00002

