



Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85.0 Shore A
Ek fonksiyonlu vantuz	Sürtünme disk
Bağlantı	RA
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

SAOXM 100x40 ED-85 RA

Çan şeklindeki vantuz SAOXM (sürtünme disk + bağlantı elemanı içeren kesici uçlu elastomer parça) monte edilmiş olarak teslim edilir:

- SAOXM tipi çan biçimli vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda mevcuttur
- Ek parça - kalıplanmış sürtünme disk dahil
- Konektör üst parçası - çeşitli dişlerle mevcuttur
- Konektör alt kısmı

Mevcut yedek parçalar: vantuz SAOXM, Schmalz-Connector-Insert, Schmalz-Connector üst parçası (Schmalz-Connector-Adapter), Schmalz-Connector alt parçası (Schmalz-Connector-Screw)



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	38.20 mm
Nominal çap dn	6.10 mm
Yay stroku Z	7.3 mm
Uzunluk L4	31.80 mm
Vantuz genişliği Bs	41.60 mm
Ls	101.80 mm
Anahtar boyutu SW3	6.0 mm
Lmaks.(S)	109.00 mm
Bmax(S)	51.00 mm

Tasarım verileri SAOXM 100x40 ED-85 RA

Art.-Nr.: 10.01.24.00023

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	32.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	173.00 N
Ağırlık	62.1 g
Boyutlar (LxW)	100 x 40
Yanal kuvvet	135.0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	156.0 N
Cilt	24.000 cm ³
Ürün ailesi	SAOXM

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.24.00023

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.24.00023**

Typ		Ürün numarası
Schmalz-Konnektör-Ekleme	SC-I 055 AR-FDC	10.01.24.00011
Çan vantuz (oval)	SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR	10.01.24.00003
Schmalz-Konnektör-Adaptör	SC-A 055-AR RA L	10.01.06.03169

