


SAOXM 100x40 ED-85 M14x1.5-AG

Art.-Nr.: 10.01.24.00031



Teknik veriler


Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85,0 Shore A
Ek fonksiyonlu vantuz	Sürtünme disk
Bağlantı	M14x1.5-AG
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

SAOXM 100x40 ED-85 M14x1.5-AG

Çan şeklindeki vantuz SAOXM (sürtünme disk + bağlantı elemanı içeren kesici uçlu elastomer parça) monte edilmiş olarak teslim edilir:

- SAOXM tipi çan biçimli vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda mevcuttur
- Ek parça - kalıplanmış sürtünme disk dahil
- Konektör üst parçası - çeşitli dişlerle mevcuttur
- Konektör alt kısmı

Mevcut yedek parçalar: vantuz SAOXM, Schmalz-Connector-Insert, Schmalz-Connector üst parçası (Schmalz-Connector-Adapter), Schmalz-Connector alt parçası (Schmalz-Connector-Screw)



Tasarım verileri SAOXM 100x40 ED-85 M14x1.5-AG

Tasarım verileri

Yükseklik H	39,20 mm
Nominal çap dn	5,10 mm
Diş G1	M14x1.5-M
Diş uzunluğu LG1	8,0 mm
Anahtar boyutu SW1	22,0 mm
Anahtar boyutu SW2	5,0 mm
Yay stroku Z	7,3 mm
Vantuz genişliği Bs	41,60 mm
Ls	101,80 mm
Anahtar boyutu SW3	6,0 mm
Lmaks.(S)	109,00 mm
Bmax(S)	51,00 mm



SAOXM 100x40 ED-85 M14x1.5-AG

Art.-Nr.: 10.01.24.00031

**Teknik veriler**

Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	32,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	173,00 N
Ağırlık	62,60 g
Boyutlar (LxW)	100 x 40
Yanal kuvvet	135,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	156,0 N
Cilt	24,000 cm ³
Ürün ailesi	SAOXM

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.24.00031**

Typ		Ürün numarası
Schmalz-Konnektör-Ekleme	SC-I 055 AR-FDC	10.01.24.00011
Çan vantuz (oval)	SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR	10.01.24.00003
Schmalz-Konnektör-Adaptör	SC-A 055-AR M14x1.5-AG L	10.01.06.03171

