

Art.-Nr.: 10.01.24.00033

**Dati tecnici**


Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Funzione supplementare ventosa	Elemento di attrito
Connessione	G1/4-AG
Materiale del nipplo	Alluminio

SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-AG

La ventosa a campana SAOXM (parte in elastomero con innesto incl. elemento di attrito + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa a campana del tipo SAOXM – parte in elastomero, disponibile in diverse dimensioni
- Innesto - incluso elemento di attrito iniettato
- Connettore parte superiore – disponibile con diverse filettature
- Connettore parte inferiore

Parti di ricambio disponibili: ventosa SAOXM, Schmalz-Connector-Inserto, Connettore parte superiore (Schmalz-Connector-Adattatore), Connettore parte inferiore (Schmalz-Connector-Vite)

**Dati di costruzione**

Altezza H	29,80 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	4,0 mm
Freccia elastica Z	4,5 mm
Larghezza ventosa Bs	18,70 mm
Ls	61,80 mm
Misura della chiave SW3	5,0 mm
Lmax.(S)	67,00 mm
Bmax(S)	24,00 mm

Dati di costruzione SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.24.00033

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	10,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	56,00 N
Peso	27,00 g
Dimensione (lxl)	60 x 20
Forza laterale	44,0 N
Forza laterale superficie oleosa	62,0 N
Volume	5,000 cm ³
Famiglia di prodotti	SAOXM

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.24.00033**

Typ		Numero articolo
Ventosa a campana (ovale)	SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR	10.01.24.00001
Schmalz-Connector-Inserto	SC-I 045 AR-FDC	10.01.24.00009
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045-AR G1/4-AG L	10.01.06.03131
Schmalz-Connector-Vite	SC-S 045 L	10.01.06.02740

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.24.00033**

Typ		Numero articolo
Ventosa a campana (ovale)	SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR	10.01.24.00001

