


Art.-Nr.: 10.01.24.00038

**Dati tecnici**


Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Funzione supplementare ventosa	Elemento di attrito
Connessione	G3/8-AG
Materiale del nipplo	Alluminio

SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-AG

La ventosa a campana SAOXM (parte in elastomero con innesto incl. elemento di attrito + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa a campana del tipo SAOXM – parte in elastomero, disponibile in diverse dimensioni
- Innesto - incluso elemento di attrito iniettato
- Connettore parte superiore – disponibile con diverse filettature
- Connettore parte inferiore

Parti di ricambio disponibili: ventosa SAOXM, Schmalz-Connector-Inserto, Connettore parte superiore (Schmalz-Connector-Adattatore), Connettore parte inferiore (Schmalz-Connector-Vite)

**Dati di costruzione**

Altezza H	37,70 mm
Diametro nominale dn	5,10 mm
Filettatura G1	G3/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	19,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	5,0 mm
Freccia elastica Z	7,3 mm
Larghezza ventosa Bs	41,60 mm
Ls	101,80 mm
Misura della chiave SW3	6,0 mm
Lmax.(S)	109,00 mm
Bmax(S)	51,00 mm

Dati di costruzione SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.24.00038

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	32,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	173,00 N
Peso	76,30 g
Dimensione (lxl)	100 x 40
Forza laterale	135,0 N
Forza laterale superficie oleosa	156,0 N
Volume	24,000 cm ³
Famiglia di prodotti	SAOXM

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.24.00038**

Typ		Numero articolo
Schmalz-Connector-Inserto	SC-I 055 AR-FDC	10.01.24.00011
Ventosa a campana (ovale)	SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR	10.01.24.00003
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 055-AR G3/8-AG L	10.01.06.03167

