

Art.-Nr.: 10.01.27.01749



MPL 600x400x28 25x25 3x3 RI

La piastra matrix MPL di Schmalz viene fornita preassemblata. La consegna consiste in:


- Piastra matrix in alluminio incl. scanalatura del grigliato , distribuzione del vuoto e inserti di attrito opzionali
- Profilo di tenuta, arresti meccanici e raccordi a vite
- Kit di connessione per il vuoto incl. valvola a cassetto manuale per tubi con diametro interno di 12 mm e 25 mm
- Vacuometro

Parti di ricambio disponibili: arresti meccanici, inserti di attrito, profilo di tenuta

Accessori disponibili: elementi di collegamento, kit di collegamento a vuoto, vacuometro, Steel Plate ISST-MPL per ISBL, Steel Plate ISST-MPL SFM per SFM

Dati tecnici

Attributo	Valore
Scanalatura	3 x 3 mm mm
Lunghezza L	600,00 mm
Larghezza B	400,00 mm
Griglia	25x25
con	Inserti di attrito



Dati di costruzione MPL 600x400x28 25x25 3x3 RI

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	25,00 mm
Lunghezza L	600,00 mm
Larghezza B2	25,00 mm
Larghezza B	400,00 mm
Altezza H2	3,00 mm
Altezza H	28,00 mm
Lunghezza L3	3,00 mm
Lunghezza L4	200,00 mm
Larghezza B3	3,00 mm
Larghezza B4	200,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.27.01749

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.27.01749**Ordinare gli accessori dati 10.01.27.01749**

Typ		Artikelnummer
Vite cava con collare	SCHR G1/4x31 6.00	10.01.27.00163
Steel-Plate	ISST-MPL 600x400x3	10.01.28.00020
Steel-Plate	ISST-MPL 600x400x3 SFM	10.01.28.00023
Schmalz FlexMat	SFM-298.5x198.5	10.01.28.00005
Bloco di aspirazione Innospann	ISBL-HD 80x80x38	10.01.15.00654
Bloco di aspirazione Innospann	ISBL-HD 80x40x38	10.01.15.00655
Bloco di aspirazione Innospann	ISBL-HD 80x28x38	10.01.15.00656

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.27.01749**

Typ		Artikelnummer
Kit pezzi di connessione	SET VC-MPL G1/2-IG	10.01.27.01732
Kit pezzi di connessione	SET VC-MPL 4/2	10.01.27.01733
Arresto di matrixplate	ANSG-MPL 8x15x30	10.01.27.00079
Filettatura esterna filtro	SIEB G1/8x3.5 MS 0.27/0.15 ISKT	10.05.03.00008
Vite di chiusura con collare	VRS-SB G1/8-AG ISKT Di-Ring	10.08.06.00059
Inserito di attrito	REIB-INS 18x18 MPL	10.01.27.00060
Spago di tenuta	DI-SCHN 3.5 MOS CR-20	10.07.04.00091
Spago di tenuta	DI-SCHN 3 MOS CR-20	10.07.04.00088
Manometro per vuoto	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Valvola a cassetto manuale	HSV 12 3/2 G1/2-IG	10.05.07.00036
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
Tubo flessibile aria compressa	VSL 21-12 PVC-G KL-TR	10.07.09.00006
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 33-25 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00041
Bocchetta	ST G1/2-AG 13 MS-V	10.08.03.00162
Bocchetta	ST G3/4-AG 25 MS-V	10.08.03.00223
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251

