

Art.-Nr.: 10.01.27.01751




MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

La matrix plate MPL de Schmalz est livrée pré-assemblée. La livraison se compose de :

- Matrix plate en aluminium incl. une rainure quadrillée, une répartition du vide et des inserts de friction en option
- Cordon d'étanchéité, butées mécaniques et raccords à vis
- Kit de raccord de vide incl. une vanne manuelle pour les tuyaux de 12 mm et 25 mm de diamètre intérieur
- Vacuomètre

Pièces de rechange disponibles : Butées mécaniques, inserts de friction, cordon d'étanchéité

Accessoires disponibles : Eléments de connexion, kit de raccord de vide, vacuomètre, Steel-Plate ISST-MPL pour ISBL, Steel-Plate ISST-MPL SFM pour SFM



Données de construction MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

Données techniques

Attribut	Valeur
Fente	3 x 3 mm mm
Longueur L	400,00 mm
Largeur B	300,00 mm
Grille	25x25
avec	Semelles de contact

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	25,00 mm
Longueur L	400,00 mm
Largeur B2	25,00 mm
Largeur B	300,00 mm
Hauteur H2	3,00 mm
Hauteur H	28,00 mm
Longueur L3	3,00 mm
Longueur L4	200,00 mm
Largeur B3	3,00 mm
Largeur B4	200,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.27.01751

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.27.01751**Données de commande des accessoires 10.01.27.01751**

Typ		Artikelnummer
Vis à tête creuse avec embase	SCHR G1/4x31 6.00	10.01.27.00163
Steel-Plate	ISST-MPL 400x300x3	10.01.28.00019
Steel-Plate	ISST-MPL 400x300x3 SFM	10.01.28.00022
Schmalz FlexMat	SFM-298.5x198.5	10.01.28.00005
Bloc de bridage Innospann	ISBL-HD 80x80x38	10.01.15.00654
Bloc de bridage Innospann	ISBL-HD 80x40x38	10.01.15.00655
Bloc de bridage Innospann	ISBL-HD 80x28x38	10.01.15.00656

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.27.01751**

Typ		Artikelnummer
Jeu de pièces de raccordement	SET VC-MPL G1/2-IG	10.01.27.01732
Jeu de pièces de raccordement	SET VC-MPL 4/2	10.01.27.01733
Butée de matrixplate	ANSG-MPL 8x15x30	10.01.27.00079
Tamis - filetage extérieur	SIEB G1/8x3.5 MS 0.27/0.15 ISKT	10.05.03.00008
Vis de fermeture avec embase	VRS-SB G1/8-AG ISKT Di-Ring	10.08.06.00059
Insert de friction	REIB-INS 18x18 MPL	10.01.27.00060
Fil d'étanchéité	DI-SCHN 3.5 MOS CR-20	10.07.04.00091
Fil d'étanchéité	DI-SCHN 3 MOS CR-20	10.07.04.00088
Vacuomètre	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Vanne à réglage manuel	HSV 12 3/2 G1/2-IG	10.05.07.00036
Flexible de vide (mètre)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Flexible de vide (mètre)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
Tuyau d'air comprimé	VSL 21-12 PVC-G KL-TR	10.07.09.00006
Flexible de vide (mètre)	VSL 33-25 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00041
Raccord de tuyau	ST G1/2-AG 13 MS-V	10.08.03.00162
Raccord de tuyau	ST G3/4-AG 25 MS-V	10.08.03.00223
Raccord rapide coudé	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
Raccord rapide droit	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251

