

Art.-Nr.: 10.01.27.01751




MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

La matrix-plate MPL de Schmalz se suministra premontada. La entrega consiste en:

- Matrix-plate de aluminio incl. ranura con cuadrícula, distribución de vacío e islas de fricción opcionales
- Cordón hermetizante, topos mecánicos y racores
- Kit de conexión de vacío incl. válvula de deslizamiento manual para tubos flexibles con diámetros interiores de 12 mm y 25 mm
- Manómetro de vacío

Repuestos disponibles: Topes mecánicos, islas de fricción, cordón hermetizante

Accesorios disponibles: Elementos de conexión, kit de conexión de vacío, manómetro de vacío, steel-plate ISST-MPL para ISBL, steel-plate ISST-MPL SFM para SFM



Datos de diseño MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

Datos técnicos

Atributo	Valor
Ranuras	3 x 3 mm mm
Longitud L	400,00 mm
Anchura B	300,00 mm
Rejilla	25x25
con	Islas de fricción

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	25,00 mm
Longitud L	400,00 mm
Anchura B2	25,00 mm
Anchura B	300,00 mm
Altura H2	3,00 mm
Altura H	28,00 mm
Longitud L3	3,00 mm
Longitud L4	200,00 mm
Anchura B3	3,00 mm
Anchura B4	200,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.27.01751

**Documentación adicional**Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.27.01751**Pedir accesorios de datos 10.01.27.01751**

Typ		Artikelnummer
Tornillo hueco con reborde	SCHR G1/4x31 6.00	10.01.27.00163
Steel-Plate	ISST-MPL 400x300x3	10.01.28.00019
Steel-Plate	ISST-MPL 400x300x3 SFM	10.01.28.00022
Schmalz FlexMat	SFM-298.5x198.5	10.01.28.00005
Ventosa de bloque Innospann	ISBL-HD 80x80x38	10.01.15.00654
Ventosa de bloque Innospann	ISBL-HD 80x40x38	10.01.15.00655
Ventosa de bloque Innospann	ISBL-HD 80x28x38	10.01.15.00656

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.27.01751**

Typ		Artikelnummer
Juego de piezas de conexión	SET VC-MPL G1/2-IG	10.01.27.01732
Juego de piezas de conexión	SET VC-MPL 4/2	10.01.27.01733
Tope de matrixplate	ANSG-MPL 8x15x30	10.01.27.00079
Rosca exterior de tamiz	SIEB G1/8x3.5 MS 0.27/0.15 ISKT	10.05.03.00008
Tornillo de cierre con reborde	VRS-SB G1/8-AG ISKT Di-Ring	10.08.06.00059
Isla de fricción	REIB-INS 18x18 MPL	10.01.27.00060
Cordón hermetizante	DI-SCHN 3.5 MOS CR-20	10.07.04.00091
Cordón hermetizante	DI-SCHN 3 MOS CR-20	10.07.04.00088
Manómetro de vacío	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Válvula de deslizamiento manual	HSV 12 3/2 G1/2-IG	10.05.07.00036
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
Tubo flexible para aire comprimido	VSL 21-12 PVC-G KL-TR	10.07.09.00006
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 33-25 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00041
Boquilla de tubo	ST G1/2-AG 13 MS-V	10.08.03.00162
Boquilla de tubo	ST G3/4-AG 25 MS-V	10.08.03.00223
Conector rápido acodado	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.27.01751