



MPL 400x300x28 12,5x12,5 3x3

Teknik veriler


Attribute	Value
Yuva	3 x 3 mm mm
Uzunluk L	400.00 mm
Genişlik B	300.00 mm
Izgara	12,5x12,5

Schmalz'ın Matrix-Plate MPL'si önceden monte edilmiş olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Izgara oluşu, vakum dağıtımı ve isteğe bağlı sürtünme pedleri dahil alüminyumdan yapılmış Matrix-Plaka
- Sızdırmazlık contası, mekanik durdurucular ve vida bağlantıları
- İç çapı 12 mm ve 25 mm olan hortumlar için manuel sürgülü valf dahil vakum bağlantı seti
- Vakum göstergesi

Mevcut yedek parçalar: Mekanik durdurucular, sürtünme pedleri, sızdırmazlık kordonu

Mevcut aksesuarlar: Bağlantı elemanları, vakum bağlantı seti, vakum göstergesi, ISBL için Çelik Plaka ISST-MPL, SFM için Çelik Plaka ISST-MPL SFM



Tasarım verileri MPL 400x300x28 12,5x12,5 3x3

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	12.50 mm
Uzunluk L	400.00 mm
Genişlik B2	12.50 mm
Genişlik B	300.00 mm
Yükseklik H2	3.00 mm
Yükseklik H	28.00 mm
Uzunluk L3	3.00 mm
Uzunluk L4	200.00 mm
Genişlik B3	3.00 mm
Genişlik B4	200.00 mm

Art.-Nr.: 10.01.27.01752

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.27.01752**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.27.01752**

Typ		Artikelnummer
Yakalı içi boş vida	SCHR G1/4x31 6.00	10.01.27.00163
Çelik Levha	ISST-MPL 400x300x3	10.01.28.00019
Çelik Levha	ISST-MPL 400x300x3 SFM	10.01.28.00022
Schmalz FlexMat	SFM-298.5x198.5	10.01.28.00005
Vakum bloğu Innospann	ISBL-HD 80x80x38	10.01.15.00654
Vakum bloğu Innospann	ISBL-HD 80x40x38	10.01.15.00655
Vakum bloğu Innospann	ISBL-HD 80x28x38	10.01.15.00656

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.27.01752**

Typ		Artikelnummer
Bağlantı seti	SET VC-MPL G1/2-IG	10.01.27.01732
Bağlantı seti	SET VC-MPL 4/2	10.01.27.01733
Matris plakasını durdur	ANSG-MPL 8x15x30	10.01.27.00079
Erkek dişli elek	SIEB G1/8x3.5 MS 0.27/0.15 ISKT	10.05.03.00008
Bilezikli sızdırmazlık vidası	VRS-SB G1/8-AG ISKT Di-Ring	10.08.06.00059
Sızdırmazlık contası	DI-SCHN 3.5 MOS CR-20	10.07.04.00091
Sızdırmazlık contası	DI-SCHN 3 MOS CR-20	10.07.04.00088
Vakum manometresi	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Manuel sürgülü valf	HSV 12 3/2 G1/2-IG	10.05.07.00036
Vakum hortumu (metre)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Vakum hortumu (metre)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
Basıncılı hava hortumu	VSL 21-12 PVC-G KL-TR	10.07.09.00006
Vakum hortumu (metre)	VSL 33-25 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00041
Hortum manşonu	ST G1/2-AG 13 MS-V	10.08.03.00162
Hortum manşonu	ST G3/4-AG 25 MS-V	10.08.03.00223
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.27.01752