

Art.-Nr.: 10.01.27.01754




MPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3

La piastra matrix MPL di Schmalz viene fornita preassemblata. La consegna consiste in:

- Piastra matrix in alluminio incl. scanalatura del grigliato , distribuzione del vuoto e inserti di attrito opzionali
- Profilo di tenuta, arresti meccanici e raccordi a vite
- Kit di connessione per il vuoto incl. valvola a cassetto manuale per tubi con diametro interno di 12 mm e 25 mm
- Vacuometro

Parti di ricambio disponibili: arresti meccanici, inserti di attrito, profilo di tenuta

Accessori disponibili: elementi di collegamento, kit di collegamento a vuoto, vacuometro, Steel Plate ISST-MPL per ISBL, Steel Plate ISST-MPL SFM per SFM



Dati di costruzione MPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Scanalatura	3 x 3 mm mm
Lunghezza L	300,00 mm
Larghezza B	200,00 mm
Griglia	12,5x12,5

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	12,50 mm
Lunghezza L	300,00 mm
Larghezza B2	12,50 mm
Larghezza B	200,00 mm
Altezza H2	3,00 mm
Altezza H	28,00 mm
Lunghezza L3	3,00 mm
Lunghezza L4	200,00 mm
Larghezza B3	3,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.27.01754

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.27.01754**Ordinare gli accessori dati 10.01.27.01754**

Typ		Artikelnummer
Vite cava con collare	SCHR G1/4x31 6.00	10.01.27.00163
Steel-Plate	ISST-MPL 300x200x3	10.01.28.00018
Steel-Plate	ISST-MPL 300x200x3 SFM	10.01.28.00021
Schmalz FlexMat	SFM-298.5x198.5	10.01.28.00005
Bloco di aspirazione Innospann	ISBL-HD 80x80x38	10.01.15.00654
Bloco di aspirazione Innospann	ISBL-HD 80x40x38	10.01.15.00655
Bloco di aspirazione Innospann	ISBL-HD 80x28x38	10.01.15.00656

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.27.01754**

Typ		Artikelnummer
Kit pezzi di connessione	SET VC-MPL 4/2	10.01.27.01733
Kit pezzi di connessione	SET MPL G1/4-IG	10.01.27.01757
Arresto di matrixplate	ANSG-MPL 8x15x30	10.01.27.00079
Filettatura esterna filtro	SIEB G1/8x3.5 MS 0.27/0.15 ISKT	10.05.03.00008
Vite di chiusura con collare	VRS-SB G1/8-AG ISKT Di-Ring	10.08.06.00059
Spago di tenuta	DI-SCHN 3.5 MOS CR-20	10.07.04.00091
Spago di tenuta	DI-SCHN 3 MOS CR-20	10.07.04.00088
Manometro per vuoto	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Valvola a cassetto manuale	HSV 7 3/2 G1/4-IG	10.05.07.00034
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
Tubo flessibile aria compressa	VSL 21-12 PVC-G KL-TR	10.07.09.00006
Bocchetta	ST G1/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00158
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251

