

Art.-Nr.: 10.01.27.01754



MPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3

## Données techniques


| Attribut   | Valeur      |
|------------|-------------|
| Fente      | 3 x 3 mm mm |
| Longueur L | 300,00 mm   |
| Largeur B  | 200,00 mm   |
| Grille     | 12,5x12,5   |

La matrix plate MPL de Schmalz est livrée pré-assemblée. La livraison se compose de :

- Matrix plate en aluminium incl. une rainure quadrillée, une répartition du vide et des inserts de friction en option
- Cordon d'étanchéité, butées mécaniques et raccords à vis
- Kit de raccord de vide incl. une vanne manuelle pour les tuyaux de 12 mm et 25 mm de diamètre intérieur
- Vacuomètre

Pièces de rechange disponibles : Butées mécaniques, inserts de friction, cordon d'étanchéité

Accessoires disponibles : Eléments de connexion, kit de raccord de vide, vacuomètre, Steel-Plate ISST-MPL pour ISBL, Steel-Plate ISST-MPL SFM pour SFM



Données de construction MPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3

## Données de construction

| Attribut    | Valeur    |
|-------------|-----------|
| Longueur L2 | 12,50 mm  |
| Longueur L  | 300,00 mm |
| Largeur B2  | 12,50 mm  |
| Largeur B   | 200,00 mm |
| Hauteur H2  | 3,00 mm   |
| Hauteur H   | 28,00 mm  |
| Longueur L3 | 3,00 mm   |
| Longueur L4 | 200,00 mm |
| Largeur B3  | 3,00 mm   |



Art.-Nr.: 10.01.27.01754

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.27.01754](http://www.schmalz.com/10.01.27.01754)

**Données de commande des accessoires 10.01.27.01754**

| Typ                           |                        | Artikelnummer  |
|-------------------------------|------------------------|----------------|
| Vis à tête creuse avec embase | SCHR G1/4x31 6.00      | 10.01.27.00163 |
| Steel-Plate                   | ISST-MPL 300x200x3     | 10.01.28.00018 |
| Steel-Plate                   | ISST-MPL 300x200x3 SFM | 10.01.28.00021 |
| Schmalz FlexMat               | SFM-298.5x198.5        | 10.01.28.00005 |
| Bloc de bridage Innospann     | ISBL-HD 80x80x38       | 10.01.15.00654 |
| Bloc de bridage Innospann     | ISBL-HD 80x40x38       | 10.01.15.00655 |
| Bloc de bridage Innospann     | ISBL-HD 80x28x38       | 10.01.15.00656 |

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.27.01754**

| Typ                           |                                 | Artikelnummer  |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Jeu de pièces de raccordement | SET VC-MPL 4/2                  | 10.01.27.01733 |
| Jeu de pièces de raccordement | SET MPL G1/4-IG                 | 10.01.27.01757 |
| Butée de matrixplate          | ANSG-MPL 8x15x30                | 10.01.27.00079 |
| Tamis - filetage extérieur    | SIEB G1/8x3.5 MS 0.27/0.15 ISKT | 10.05.03.00008 |
| Vis de fermeture avec embase  | VRS-SB G1/8-AG ISKT Di-Ring     | 10.08.06.00059 |
| Fil d'étanchéité              | DI-SCHN 3.5 MOS CR-20           | 10.07.04.00091 |
| Fil d'étanchéité              | DI-SCHN 3 MOS CR-20             | 10.07.04.00088 |
| Vacuomètre                    | VAM 40 V U BAR                  | 10.07.02.00046 |
| Vanne à réglage manuel        | HSV 7 3/2 G1/4-IG               | 10.05.07.00034 |
| Flexible de vide (mètre)      | VSL 4-2 PU MI-TR                | 10.07.09.00001 |
| Flexible de vide (mètre)      | VSL 10-7 PU MI-TR               | 10.07.09.00084 |
| Tuyau d'air comprimé          | VSL 21-12 PVC-G KL-TR           | 10.07.09.00006 |
| Raccord de tuyau              | ST G1/4-AG 13 MS-V              | 10.08.03.00158 |
| Raccord rapide coudé          | STV-W G1/4-AG 10                | 10.08.02.00254 |
| Raccord rapide droit          | STV-GE G1/4-AG 10               | 10.08.02.00251 |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.27.01754](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.27.01754)