

Art.-Nr.: 10.01.27.01764



VOC-AD-S-100-A

El Vacuum Operation Center VOC se suministra como producto listo para conectar.


Repuestos disponibles: interruptor de proximidad, manómetro de vacío, filtro, tamiz, aceite, válvula de sujetador, accesorios, bomba de vacío

Datos técnicos

Atributo	Valor
Potencia nominal a 50 Hz	2,70 kW
Tensión a 50 Hz	330 - 400 V - trifásico
Capacidad de aspiración (máx.)	100,000 m³/h
Volumen del acumulador	60,0 l
Función	Drenaje automático
Longitud L	940,00 mm
Anchura B	1.000,00 mm
Altura H	2.200,00 mm

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	1.000,00 mm
Longitud L	940,00 mm
Anchura B	1.000,00 mm
Altura H	2.200,00 mm
Diámetro exterior D1	32,0 mm
Diámetro exterior D	32,00 mm



Datos de diseño VOC-AD-S-100-A



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.27.01764

Art.-Nr.: 10.01.27.01764



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.27.01764



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.27.01764

Typ		Artikelnummer
Interruptor de proximidad	NAEH-SCHA 24V-DC	21.01.09.00060
Manómetro de vacío	VAM 67 V H-SE BAR/PSI	10.07.02.00016
Accesorios	ZUB BEL EVE-OG 63/100-AC3	22.09.03.00024
Bomba de vacío	EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3	10.03.02.00094
Filtro (redondo)	FILT-EINS 77x90 PE WAS-ABS	10.07.01.00310
Tamiz	SIEB-EINS 36x 50 VOC	10.01.27.01621
Aceite	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Válvula de pinza	QV G1-IG	10.05.06.00086
Válvula de pinza	QV G3/8-IG	10.05.06.00085



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.27.01764